

**Фармстандарт-Медтехника**

Современные системы  
инфекционного контроля

# ТЗМОИ

## КАТАЛОГ

запасные части



**Установка для  
обеззараживания  
медицинских отходов  
настольная СМО-10**

05.2014

**Выключатель ИЭК ВА47-29 6А 2Р****Параметры:**

Артикул		-
Обозначение		ИЭК ВА47-29 6А 2Р
Длина	мм	--
Ширина	мм	--
Высота	мм	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Гайка АГ1.02.16****Параметры:**

Артикул		409031178000
Обозначение		АГ1021620
Диаметр резьбы	мм	M18
Размер «под ключ»		24
Диаметр описанной окружности	мм	27,6
Высота	мм	9
Масса	кг	0,021
Количество	шт	4
Период использования		действ.

**Датчик давления МРХ 5700 DP****Параметры:**

Артикул		409431331500
Обозначение		МРХ5700DP
Измеряемое давление	кПа	0..700
Напряжение питания	В	5
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	30x38x12
Масса	кг	0.02
Период использования		действ.

**Индикатор знакосинтезирующий ГК252.09.060****Параметры:**

Артикул		409031192900
Обозначение		ГК252.09.060
Длина	мм	85
Ширина	мм	30
Высота	мм	20
Масса	кг	0.05
Период использования		действ.



**Источник питания MW PD65B****Параметры:**

Артикул		409431379500
Обозначение		MW PD65B
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	127x76x42
Масса нетто	кг	0.24
Входное напряжение	В	90-264
Выходные напряжения	В	5/24
Период использования		действ.

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1/8 VNR-210-1/8****Параметры:**

Артикул		409524060200
Обозначение		1/8 VNR-210-1/8
Длина	мм	
Ширина	мм	
Диаметр присоединительной трубки	мм	
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 087706 04DD00-L18.005.000-SS-S2-E  
6 БАР ДУ=2,5ММ, 24V DC****Параметры:**

Артикул		409531333900
Обозначение		L18.005.000
Длина	мм	57
Ширина	мм	22
Диаметр присоединительной трубки	мм	6
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Реле KSD240 AC8****Параметры:**

Артикул		409431338500
Обозначение		KSD240AC8
Входное напряжение	В(DC)	4-32
Выходное напряжение	В(AC)	50-250
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	58x45.2x17.5
Масса	кг	0.05
Период использования		действ.




**Реле DPZ-2R (так же используется на PHS)****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		DPZ-2R
напряжение		230 V; 10mA; 50Hz
напряжение		8A; 250V; 2kVA
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	
Масса	кг	0.05
Период использования		с 05.2014

**Наклейка СМО 10.015 (Клавиатура пленочная)****Параметры:**

Артикул		409031169700
Обозначение		СМО 10.015
Длина	мм	220
Ширина	мм	60
Высота	мм	37
Масса	кг	0,18
Период использования		действ.

**Наконечник****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		--
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Прокладка ЦТ150.00.008****Параметры:**

Артикул		409031137000
Обозначение		ЦТ150.00.008
Диаметр,	мм	208
Длина	мм	10
Масса,	кг	0,22
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Прокладка ТЭН70.01.002****Параметры:**

Артикул		409031192000
Обозначение		70.01.002
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	2
Период использования		действ.

**Плата контроллера ГК252.09.150-02****Параметры:**

Артикул		409031169600
Обозначение		ГК252.09.150-02
Высота	мм	88
Ширина	мм	42
Длина	мм	100
Расстояние между крепежными отв.	мм	90±0,5
Масса	кг	0,075
Количество	шт	1
Период использования		С 06.2012

**Сухарь ЦТ150.00.007\_20****Параметры:**

Артикул		409031179100
Обозначение		ЦТ150.00.007-20
Длина	мм	40
Ширина	мм	40
Высота	мм	1
Масса	кг	0,01
Период использования		Действ.

**ФИЛЬТР СМО10.400 В УПАКОВКЕ****Параметры:**

Артикул		409031156000
Обозначение		СМО10.400
Диаметр	мм	68
Высота	мм	16
Масса,	кг	0,1
Количество	шт	1
Период использования		действ.



**Электрод СМО10.300****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		СМО10.300
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Электронагреватель трубчатый ТЭН 70.01.000****Параметры:**

Артикул		409031211000
Обозначение		ТЭН70.01.000
Длина	мм	max 355
Длина без втулки	мм	max 305
Мощность	кВт	1
Напряжение	В	220
Диаметр оболочки	мм	12
Резьба втулок для установки		M18x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Масса, кг	кг	0,5
Период использования		действ.

